

GUIDE DE SÉLECTION POUR LES DOUCHES DE SÉCURITÉ.

TROUVEZ LE PRODUIT APPROPRIÉ POUR VOTRE UTILISATION !

DES FACTEURS IMPORTANTS POUR VOTRE SÉLECTION DE PRODUITS :

- Caractéristiques du site (Installation à l'intérieur ou à l'extérieur, Disponibilité de raccords à l'eau et à l'électricité, Possibilités de montage)
- Parties du corps menacées
- Durée de rinçage nécessaire

- Débit d'eau
- Exigences particulières (utilisation en zone atex, normes d'hygiène élevées, alarme intégrée nécessaire)



+	+	FLACONS DE LOTIONS OCULAIRES	LAVE-YEUX AVEC RACCORDEMENT À L'EAU	DOUCHE CORPORELLE AVEC PRISE D'EAU	DOUCHES DE SÉCURITÉ COMBINÉES AVEC PRISE D'EAU	DOUCHES COMBINÉES AVEC RÉSERVOIR D'EAU INTÉGRÉ
Réalisation selon		EN-15154-4	EN-15154-2	EN-15154-1	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5	EN-15154-5
Fonctionnalité		Libération du liquide de rinçage par compression du corps du flacon	Déclenchement par plaque de pression, levier de valve ou couvercle de protection	Déclenchement par barre de traction	Déclenchement par barre de traction (douche corporelle), par plaque de pression ou couvercle de protection (lave-yeux)	Déclenchement par levier de retrait ou plate-forme coup de pied, par couvercle de protection (lave-yeux)
Installation intérieure		✓	✓	✓	✓	✓
Installation extérieure		✗	✗	✗	✓*	✓
Types de montage		Mobile ou en station murale	Montage mural, sur table ou montage au sol	Montage mural ou au plafond	Montage au sol	Montage au sol
Raccordement à l'eau nécessaire sur place		✗	✓	✓	✓	✗
Raccordement électrique nécessaire sur place		✗	✗	✗	✓*	✓
Rinçage des yeux		✓	✓	✗	✓	✓
Rinçage du corps		✗	✗	✓	✓	✓
Durée de rinçage		jusqu'à épuisement du contenu de la bouteille	illimitée	illimitée	illimitée	dépend du modèle et selon EN 15154-5
Débit d'eau		200 - 1.000 ml liquide de rinçage	> 6 l/min	> 60 l/min	Lave-yeux: > 6 l/min Douche corporelle: > 60 l/min	dépend du modèle et selon EN 15154-5
En acier inoxydable pour des exigences hygiéniques élevées		✗	✓**	✓**	✓**	✓
Convient pour zones atex		✗	✗	✗	✓***	✓***
Alarme intégrée		✗	✗	✗	✗	✓****
Avantages / variantes particulières du produit		Flexibilité dans la mise à disposition. Peuvent être emportés de manière mobile. Disponible en flacon simple, en station murale ou en boîte murale protégée contre la poussière.	Les modèles avec tuyau peuvent être utilisés de manière fixe (mains libres) ou flexible, pour amener la source d'eau vers le blessé.	Installation facile dans n'importe quel environnement grâce à un montage mural ou au plafond peu encombrant.	Combinaison pratique de douche oculaire et de douche corporelle. Également disponible en version ingélicif et antidéflagrante.	Permettent une installation même sans raccordement à l'eau. Les modèles avec système d'alarme intégré assurent d'informer rapidement le personnel de secours.

E-Shop / Boutique

[vers le shop >>](#)

* Modèles ingélicif avec chauffage intégré ** Variantes de modèles en acier inoxydable disponibles *** Modèles antidéflagrants disponibles **** Variantes de modèles disponibles avec fonction d'alarme intégrée

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Le plus grand soin a été apporté à la réalisation de cette page et à la collecte de données exactes et complètes. DENIOS ne garantit pas l'actualité, l'exhaustivité et l'exactitude de toutes les informations contenues dans cette page et décline toute responsabilité pour tout dommage découlant de façon directe ou indirecte de leur utilisation. Dans tous les cas, veuillez respecter la législation actuelle et locale.